

Datenblatt

Slimline Pro mobiler CHIP-LED-Strahler 50W Art. 46431



- langlebige LEDs: Lebensdauer über 50.000 Stunden
- Alu-Druckguss-Gehäuse IP65, stufenlos schwenkbar
- mit Schutzgitter und stoßdämpfenden Schutzecken
- Druckausgleichselement zur Vermeidung von Kondenswasser im Gehäuse
- 3m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- mit 2 Schutzkontaktsteckdosen IP44
- mit 2 USB-Ports (1x USB-A / 1x USB-C)
- mit EIN-/AUS-Schalter
- auf standfestem Tragegestell mit Gleitfüßen und Kabelaufwickel-Vorrichtung
- Schutzklasse I
- Energieeffizienzklasse: E
- IP44: festkörper- und spritzwassergeschützt



Abb. ähnlich



IP44



Technische Daten:

230 V / 16A / 50Hz

Leistung: 50W

Lichtleistung: 6500Lm (130 lm/W)

Farbtemperatur: 4000K

Abstrahlwinkel LED: 120°

Farbwiedergabeindex Ra: CRI > 80

Produktmaße B/H/T: 330/330/235 mm

Verpackungsmaße B/H/T: 350/345/260 mm

Brutto-Gewicht: 4,24 kg

EAN: 4011160464317