

Datenblatt

Slimline Pro CHIP-LED-Strahler 2x 50W mit Stativ Art. 46445

- langlebige LEDs: Lebensdauer über 50.000 Stunden
- Alu-Druckguss-Gehäuse IP65, stufenlos schwenkbar
- mit Schutzgitter und stoßdämpfenden Schutzecken
- Druckausgleichselement zur Vermeidung von Kondenswasser im Gehäuse
- mit Schalter, jeder Strahler lässt sich separat ein- und ausschalten
- 5m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker
- auf Stativ, höhenverstellbar bis 1,80m
- mit Kabelaufwickel-Vorrichtung
- Schutzklasse I
- Energieeffizienzklasse: E
- IP44: festkörper- und spritzwassergeschützt



Abb. ähnlich



IP44



Technische Daten:

230 V / 16A / 50Hz

Leistung: 2x 50W

Lichtleistung: 2x 6500Lm (130 lm/W)

Farbtemperatur: 4000K

Abstrahlwinkel LED: 120°

Farbwiedergabeindex R_a: CRI > 80

Produktmaße L/B/H: 960/960/2050 mm

Verpackungsmaße L/B/H: 885/240/230 mm

Brutto-Gewicht: 9,35 kg

EAN: 4011160464454