

Datenblatt

Slimline Pro mobiler CHIP-LED-Strahler 20W Art. 46430



- langlebige LEDs: Lebensdauer über 50.000 Stunden
- Alu-Druckguss-Gehäuse IP65, stufenlos schwenkbar
- mit Schutzgitter und stoßdämpfenden Schutzecken
- Druckausgleichselement zur Vermeidung von Kondenswasser im Gehäuse
- 2m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker
- auf standfestem Tragegestell mit Gleitfüßen und Kabelaufwickel-Vorrichtung
- Schutzklasse I
- Energieeffizienzklasse: E
- IP44: festkörper- und spritzwassergeschützt



Abb. ähnlich



IP44



Technische Daten:

230 V / 16A / 50Hz

Leistung: 20W

Lichtleistung: 2600Lm (130 lm/W)

Farbtemperatur: 4000K

Abstrahlwinkel LED: 120°

Farbwiedergabeindex R_a: CRI > 80

Produktmaße B/H/T: 285/290/170 mm

Verpackungsmaße B/H/T: 295/300/190 mm

Brutto-Gewicht: 2,53 kg

EAN: 4011160464300