

HANNspree Pad 14,1" Mercury

P/N: SN14TP7B

35,81 cm / 14,1" Android 15 Tablet-PC



Google, Android, Google Play und andere Marken sind Marken von Google LLC. Der Android-Roboter wurde aus einem von Google erstellten und freigegebenen Werk reproduziert oder modifiziert und wird gemäß den Bedingungen der Creative Commons 3.0 Attribution License verwendet.

Schutzhülle mit Standfunktion (im Lieferumfang enthalten)

35,81 cm / 14,1"

Artikelnummer: SN14TP7B



14,1" IPS-Panel
35,81 cm



OctaCore-CPU
MTK8786



Kamera
5 MP/13 MP-2 MP



Dualband 2,4 + 5 GHz
WLAN 802.11 a/b/g/n+ac



1920 x 1200
Seitenverhältnis 16:10



6 GB DDR RAM



128 GB intern
Speicher



Unterstützt Active Stylus
mit MPP2.0-Protokoll (Stift
nicht enthalten)

[Technische Spezifikationen >>>](#)

Name / Teilenummer	HANNspree Pad 14,1" Mercury / SN14TP7B
Bildschirmgröße	35,81 cm / 14,1" Diagonale
Auflösung (H x V)	1920 x 1200 WUXGA, Seitenverhältnis 16:10
CPU	Octa-Core-CPU MTK8786, 2* A75 + 6 *A55, bis zu 2,0 GHz
GPU	G52 MC2 @ 950 MHz
Arbeitsspeicher	6 GB DDR4
Interner Speicher	128 GB Speicher eMMC NAND FLASH
Externer Speicher	Micro-SD/Micro-SDHC-Karte (max. 128 GB)
Touchscreen-Typ	10-Punkt-kapazitives Multi-Touch-Panel
Touchpanel	Typ: G + G (Glas + Glas), keine Luftspaltverklebung
WLAN	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n+ac 2,4/5 GHz
Bluetooth	5.0
SIM-Kartensteckplatz	2G/3G/4G LTE Telefonkonnektivität
E/A-Schnittstelle	1 x Typ C 2.0, SIM- und SD-Kartensteckplatz
Lautsprecher	Integriert, Stereolautsprecher 4 x 1 W
Mikrofon	Integriertes Mikrofon
Audioausgang	3,5-mm-Kopfhörerbuchse
Kamera	Vorderseite 5 MP ohne Autofokus / Rückseite 13 MP mit Autofokus; 2 MP
GPS	Ja
OTG	Ja
Bildschirmdrehung	G-Sensor, 4 Richtungen
Batterietyp	Li-Ionen-Akku 10.000 mAh, 3,8 Volt
Akkulaufzeit	6,5 Stunden (1080P-Videoowiedergabe; WLAN ein; BT aus; Helligkeit 100 %; Lautsprecher max.)
Netzteil	DC-Ausgang 5 V, 3 A, Typ-C-Anschluss. 36-Watt-PD-Netzteil

Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10 bis 85 %
Gehäusematerial	Metall + Kunststoff
Produktabmessungen	325 x 215 x 10 mm (B x H x T)
Verpackungsabmessungen	424 x 250 x 48 mm (B x H x T)
Nettogewicht	0,9 kg
Bruttogewicht	1,4 kg
Bedientasten	Ein-/Aus-Taste; Lautstärke +/-; Zurücksetzen
Betriebssystem	Android 15 (64-Bit-Architektur)
UI-Sprache	Android-Standard
Zubehör	USB-Netzteil mit EU- und UK-Steckern; 1 USB-A-zu-Typ-C-Kabel (120 cm); 1 Typ-C-OTG-Anschluss; Schnellstartanleitung; Garantiekarte; PU-Schutzhülle mit Standfunktion
Verpackung	Farbige Verkaufsverpackung
EAN-Code	4711404025044
Aktiver Stylus	Unterstützt das Active Pen MPP1.5- und 2.0-Protokoll. Stylus nicht im Lieferumfang enthalten.

ARTIKELNUMMER:
SN14TP7B



