

SAUTER AFM 02

KERN

Gewindehülse Stahl; M6 Außengewinde - M6X0,5 Feingewindebohrung



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Adapter

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	30×14×14 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	30×14×14 mm
Material	Stahl
Montage - Kraftausleitung	Gewindebohrung M6x0,5
Montage - Krafteinleitung	Außengewinde M6

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	30×14×14 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761244832
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

