

SAUTER AFM 15

KERN

Innengewindehülse Stahl; M12 Gewindebohrung - M6 Gewindebohrung



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Adapter

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	30×15×15 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	30×15×15 mm
Material	Stahl
Montage - Kraftausleitung	Gewindebohrung M12
Montage - Krafteinleitung	Gewindebohrung M6

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	30×15×15 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761244955
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration