

SAUTER CW 4500

KERN

Waagenbausatz mit Bauartzulassung zum individuellen Bau von Bodenwaagen – geeignet für den rauen Industrieinsatz unter feuchten Umgebungsbedingungen



Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761256491
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Komplettlösung & Set
Produktgruppe	Waagenbausatz
Produktfamilie	CW

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	4500 kg
Wägezellen-Verbindung	6-Leiter

Bauform

Material Displaygehäuse	kein Display vorhanden
Material Lastzelle(n)	legierter Stahl
Lastzellen - Anzahl	4

Funktionen

IP-Schutz - Lastzelle	IP67
-----------------------	------

Zulassung

Eichklasse / Genauigkeitsklasse	III
---------------------------------	-----

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517
--	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	520×430×340 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Bruttogewicht ca.	7 kg
Versandgewicht	15,2 kg