

SAUTER CW 4500RKFN

KERN

Waagenbausatz zum individuellen Bau von Bodenwaagen – geeignet für den rauen Industrieinsatz unter feuchten Umgebungsbedingungen



Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 520×430×340 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 13 kg

Bruttogewicht ca. 13 kg

Versandgewicht 15,2 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761256613

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Komplettlösung & Set
Produktgruppe	Waagenbausatz
Produktfamilie	CW KFN

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	4500 kg
Wägezellen-Verbindung	6-Leiter

Display

Display-Art	LCD
Terminal - Display-Art	LCD

Bauform

Material Displaygehäuse	Edelstahl
Material Lastzelle(n)	rostfreier Stahl
Lastzellen - Anzahl	4

Funktionen

IP-Schutz - Anzeige	IP65
IP-Schutz - Lastzelle	IP68

Zulassung

Eichklasse / Genauigkeitsklasse	III
---------------------------------	-----

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517
---	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----