

KERN EWJ-A06

Akkubetrieb intern

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Akku

Bauform

Bauform	rechteckig
Abmessungen (B×T×H)	68×38×19,5 mm

Energieversorgung

Batterie- / Akkuart	Li-Ion
Batterieanschluss	2 pol Wannenstecker
Batterie-Kapazität	2.600 mAh
Batterie-Spannung	7,4 V
Anzahl Batterie-Zellen	2
Batterie – Aufbau/Form	Untrennbarer Zusammenschluss von Zellen (Pack)
Tests nach UN 38.3 bestanden	✓
Akku Ladezeit	6,5 h

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	45 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	0 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Verwendungstemperatur [Min]	-20 °C
Verwendungstemperatur [Max]	60 °C
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	114×70×32 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761475489
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

