

# KERN MFB 150K100

**KERN**

Design Körperanalysenwaage zur Ermittlung von Körpergewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenanteil, BMI und Grundumsatz/Aktivitätsumsatz



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Körperanalysenwaage
Produktfamilie	MFB

## Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	182 kg
Ablesbarkeit [d]	0,1 kg
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Linearität	± 0,5 kg
Auflösung	1.820
Justiermöglichkeiten	Justierung nicht möglich
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	1 kg
Bauart der Waage	Einbereichswaage
Einheiten	kg lb
Voreingestellte Einheit	kg

## Display

Display-Art	LCD
Display Hinterleuchtung	ja
Display Ziffernhöhe	35 mm

## Bauform

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	300×300×25 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	300×300 mm
Abmessungen Wägefläche	300×300 mm

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	300×300×25 mm
-----------------------------------	---------------

Material Wägeplatte	Glas
---------------------	------

## Funktionen

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	1 min
---	-------

Anzahl Tasten für Bedienung	3
-----------------------------	---

## Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
-------------------------------	----------

Stromversorgung abnehmbar	abnehmbar
---------------------------	-----------

Batterie-/ Akkuart	Li-Metal
--------------------	----------

Batterie	2xCR2032
----------	----------

Batterie Betriebsdauer	100 h
------------------------	-------

Batterie-Kapazität	210 mAh
--------------------	---------

Anzahl Batterie-Zellen	2
------------------------	---

Batterie - Einzelgewicht	6 g
--------------------------	-----

Batterie - Gesamtgewicht im Artikel	12 g
-------------------------------------	------

Batterie - Aufbau/Form	Einzelne Zellen
------------------------	-----------------

Batterie-Kapazität (Wh)	0,63 Wh
-------------------------	---------

Batterie - Lithium-Gehalt	110 mg
---------------------------	--------

Tests nach UN 38.3 bestanden	✓
------------------------------	---

Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, im Gerät isoliert
-----------------------------	--

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
--------------------------------	--------

Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
--------------------------------	-------

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	5 %
---------------------------------	-----

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
---------------------------------	------

Lagertemperatur [Min]	-20 °C
-----------------------	--------

Lagertemperatur [Max]	60 °C
-----------------------	-------

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	963-129
--------------------------------------	---------

Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517
--	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	330×330×60 mm
--------------------------------	---------------

# KERN MFB 150K100

**KERN**

Design Körperanalysenwaage zur Ermittlung von Körpergewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenanteil, BMI und Grundumsatz/Aktivitätsumsatz

Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	404576 1202 108
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD

---

