

KERN OIV 901

KERN

Das Einsteiger-Videomikroskop mit brillanter Bildwiedergabe und intuitiver Bedienung



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Videomikroskop
Produktfamilie	OIV-9

Display

Display-Art	LCD
Display Größe	12"
Display Auflösung	1920x1080 HD

Sprachen des Benutzerinterfaces	Deutsch
	Englisch
	Französisch
	Spanisch
	Italienisch
	Russisch

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	320×260×450 mm
Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	280×170×12 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Optisches System	Axial
Tubus Art	Display
Kontrastverfahren	Hellfeld

Funktionen

Kamera - Verwendete Software	S-Viewer (OXM 904) integrierte Kamerasoftware
Kamera - Softwarefunktionen	Bildaufnahme Videoaufnahme Bildbearbeitung/

Dokumentation Messungen

Unterstützte Betriebssysteme	Win 7 Win 8 Win 10 Win 11
Speicher - Gesamtgröße	32 GB
Systemanforderung CPU	Intel Core i3 oder höher AMD Ryzen 5 oder höher
Systemanforderung RAM	8 GB
Systemanforderung SSD-Speicher	128 GB SSD
Systemanforderung Grafikkarte	NVIDIA GeForce RTX 3060 AMD Radeon RX 6600
Systemanforderung Bildschirm	13" Full HD, 1920x1080
Systemanforderung Taktfrequenz	2.5 GHz

Schnittstelle

Schnittstellen	USB 2.0 HDMI MicroSD Kartenslot
----------------	---------------------------------------

Objektiv

Objektive Vergrößerung	0,7x - 4,5x
------------------------	-------------

Beleuchtung

Beleuchtungsrichtung	Auflicht
Beleuchtungsart Auflicht	LED
Beleuchtungsstärke Auflicht	3W
Beleuchtung dimmbar	Auflicht

Fokussierung

Sehfeld [Min]	2,5 mm
Sehfeld [Max]	16 mm
Click-Stopp-Zoom	✓
Zoom [Min]	0,7x
Zoom [Max]	4,5x
Drehmomentregulierung	✓
Arbeitsabstand	100 mm
Vergrößerungsverhältnis	6,4:1
Fokussierungsmechanik	Grobtrieb

Stereomikroskop-Ständer

Ständer-Bauweise	Universal (Gelenkarm mit Klemme)
Säulenhöhe	470 mm
Durchmesser Befestigung Universalständer (Ø)	37 mm

KERN OIV 901

KERN

Das Einsteiger-Videomikroskop mit brillanter Bildwiedergabe und intuitiver Bedienung

Armlänge 755 mm

REACH-Einstufung

keine Stoffe über der
zulässigen Konzentration

Kamera

Kamera-Art	integrierte Tablet-Kamera
Kamera - Auflösung	5 MP
Kamera - Sensorart	CMOS
Kamera - Sensorgröße	1/2,8"
Kamera - Framerate	60 fps
Kamera - Belichtungsverfahren	Rolling Shutter

Piktogramme

STANDARD



Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Netzteil Art	Tischnetzteil (trennbar, Kaltgerätestecker C14)
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO UK US CH
Kabellänge Stromversorgung	2,5 m
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Stromversorgung abnehmbar	abnehmbar
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	12 V, 2000 mA
Strombuchse für Netzteil	Innen Plus, Außen Minus

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	420×390×250 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Bruttogewicht ca.	6 kg
Versandgewicht	8,2 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761484993
-----------------	---------------