

# SAUTER TI-HED

Prüfstand für reproduzierbare Härteprüfungen Shore A und D

**KERN**



REACH-Einstufung

keine Stoffe über der  
zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Marke            | Sauter                        |
| Produktkategorie | Härteprüfung                  |
| Produktgruppe    | Manueller Shore-<br>Prüfstand |
| Produktfamilie   | TI-HE                         |

## Messsystem

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Härteskalen            | Shore D |
| Prüfkraft Härtemessung | 50 N    |

## Bauform

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Abmessungen (B×T×H)                              | 200×200×470 mm |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H)                      | 200×200×470 mm |
| Abmessungen komplett montiert<br>(B×T×H)         | 200×200×470 mm |
| Prüftisch Durchmesser (Ø)                        | 115 mm         |
| Material Gehäuse                                 | Stahl          |
| Antriebsart                                      | manuell Kurbel |
| Testobjekthöhe [Max]                             | 50 mm          |
| Verfahrweg mit Hebelbewegung /<br>Auslösen [Max] | 20 mm          |

## Verpackung & Versand

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Lieferzeit        | 1 d         |
| Versandart        | Paketdienst |
| Nettogewicht ca.  | 10 kg       |
| Bruttogewicht ca. | 13 kg       |
| Versandgewicht    | 12,35 kg    |

## Produktinformationen

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| GTIN/EAN-Nummer | 4045761274044 |
|-----------------|---------------|