

SAUTER TVL-O

Manueller Prüfstand für hochgenaue Zug- und Druckkraftmessungen

KERN

Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	9 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	9,35 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761476677
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Prüfstand
Produktgruppe	Manueller Prüfstand
Produktfamilie	TVL

Messsystem

Kraftrichtungen	Zug Druck
Längenmessgerät	Längenmessgerät mit Display und Datenschnittstelle (optional)

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	151×234×465 mm
Material Gehäuse	Metall, lackiert
Spindelhub (Hub einer Drehung)	3 mm
Antriebsart	manuell Kurbel
Montage - Kraftausleitung	2x Gewindebohrung M6
Montage - Krafteinleitung	2x Gewindebohrung M6
Erzeugte Kraft [Max]	1 kN
Verfahrweg [Max]	230 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	570×275×240 mm