

KERN YKC-01

Zuverlässiger Thermodrucker für Standard-Anwendungen

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Thermodrucker
Produktfamilie	YKC

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	125×125×150 mm
Material	Kunststoff

Schnittstelle

Schnittstellen	RS-232 serienmäßig
----------------	--------------------

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Netzteil Art	Steckernetzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V
Stromversorgung abnehmbar	abnehmbar
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	24V 2.5A
Strombuchse für Netzteil	3-poliger Rundstecker

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	50 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	20 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	85 %

Lagertemperatur [Min]	-40 °C
Lagertemperatur [Max]	70 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	220×215×150 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Bruttogewicht ca.	1,4 kg
Versandgewicht	1,4 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761230378
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

