

KERN YKT-01

KERN

Hochwertiger Drucker mit großem LCD-Display und zahlreichen Funktionen, z. B. Statistikfunktion, Chargenbeschriftung in Klarschrift und Summierfunktion



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Nadeldrucker
Produktfamilie	YKT

Bauform

Bauform	rechteckig
Abmessungen (B×T×H)	114,6×188,2×86,6 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	114,6×188,2×86,6 mm
Material	Kunststoff

Funktionen

Statistik-Funktion	✓
--------------------	---

Schnittstelle

Schnittstellen	RS-232 serienmäßig
----------------	--------------------

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Netzteil Art	Steckernetzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO AUS UK US CH
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Stromversorgung abnehmbar	abnehmbar

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	12 V, 2000 mA
Strombuchse für Netzteil	Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.5 mm, lang 10 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	45 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	10 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Verwendungstemperatur [Min]	5 °C
Verwendungstemperatur [Max]	45 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	265×200×180 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Bruttogewicht ca.	1,8 kg
Versandgewicht	1,9 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761484849
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

