

KERN DIS-A01

Temperatur-Kalibrierset bestehend aus Messfühler mit Auswertegerät

KERN

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Temperatur-Kalibrierset
Produktfamilie	DIS

Messsystem

Einheiten	°C
Temperatur [Min] (°C)	-70 °C
Temperatur [Max] (°C)	400 °C
Voreingestellte Einheit	°C
Ablesbarkeit Temperatur [d] (°C)	0,1 °C

Bauform

Material	Kunststoff + Metall
Material Gehäuse	ABS Kunststoff
Kabellänge	1 m

Funktionen

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	10 min
---	--------

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie-/ Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	3x LR44
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie Betriebsdauer	80 h
Batterie-Kapazität	1.200 mAh
Batterie-Spannung	4,5 V
Batterie - Aufbau/Form	Einzelne Zellen
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	80 h

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	50 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×180×45 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,47 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	404576 1493001
-----------------	----------------

Piktogramme

STANDARD

