



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Robuste Tischwaage mit Schutzklasse IP68/IP69K und Checkweighing-Display, optional mit Eichung

Merkmale

- Staub- und Spritzwasserschutz IP68/IP69K. Dadurch sehr robust und langlebig. Ideal für raue Umgebungsbedingungen
- Wägeplatte Edelstahl, leicht und hygienisch zu reinigen
- Akku und Netzteil im Lieferumfang enthalten zum kontinuierlichen Betrieb der Waage, auch während der Ladezeit
- Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Innovatives Wiegen mit Toleranzbereich: Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren

- Integrierte Stückzählfunktion mit speicherbarem Stückgewicht
- Sleep-Funktion: Waage wechselt nach einer einstellbaren Zeit ohne Aktion automatisch in den Energiesparmodus

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 190×230 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 288×233×102 mm
- Nettogewicht ca. 2,2 kg
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 500 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 4 h
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Hauptanwendungsbereiche

- Lebensmittelindustrie
- Chemieindustrie
- Pharmaindustrie

STANDARD										OPTION		FACTORY	
													
				IP 68	IP 69K				1 DAY	DAkKS		FPB-M	

Modell		Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Kleinstes Teilegewicht (Normal) g/Stück	Optionen	
							Eichung	Kalibrierschein
		[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g		 KERN	DAkKS-akkr. KERN
KERN								
FPB 3K-4	NEW	3	0,2	-	-	2	-	963-127
FPB 6K-3	NEW	6	0,5	-	-	5	-	963-128
FPB 15K-3	NEW	15	1	-	-	10	-	963-128
FPB 30K-3	NEW	30	2	-	-	20	-	963-128
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen. Eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.								
FPB 3K-3M	NEW	3	1	1	20	10	965-227	963-127
FPB 6K-3M	NEW	6	2	2	40	20	965-228	963-128
FPB 15K-3M	NEW	15	5	5	100	50	965-228	963-128
FPB 30K-2M	NEW	30	10	10	200	100	965-228	963-128