



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Einsteiger-Tischwaage mit Edelstahl-Wägeplatte und Checkweighing-Funktion, optional mit Eichung

Merkmale

- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- Wägeplatte Edelstahl, leicht und hygienisch zu reinigen
- Integrierte Stückzählfunktion mit speicherbarem Stückgewicht
- Sleep-Funktion: Waage wechselt nach einer einstellbaren Zeit ohne Aktion automatisch in den Energiesparmodus

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 190×230 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 288×233×102 mm
- Nettogewicht ca. 1,8 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Hauptanwendungsbereiche

- Gastronomie
- Lebensmittelproduktion
- Landwirtschaft
- Agrarindustrie

STANDARD

OPTION

DAKKS

FACTORY

FPE-M

Modell		Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Kleinstes Teilegewicht (Normal) g/Stück	Optionen	
							Eichung	Kalibrierschein
		[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g		KERN	DAKKS-akkr. KERN
KERN								
FPE 3K-4		3	0,2	-	-	2	-	963-127
FPE 6K-3		6	0,5	-	-	5	-	963-128
FPE 15K-3		15	1	-	-	10	-	963-128
FPE 30K-3		30	2	-	-	20	-	963-128
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen. Eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.								
FPE 3K-3M		3	1	1	20	10	965-227	963-127
FPE 6K-3M		6	2	2	40	20	965-228	963-128
FPE 15K-3M		15	5	5	100	50	965-228	963-128
FPE 30K-2M		30	10	10	200	100	965-228	963-128