

Datenblatt

Steckdosenleiste 5-fach – Art.# 11376 weiß

- 1,4 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 mit Winkel-Schutzkontaktstecker
- mit beleuchtetem Ein-/Aus-Schalter
- mit 2 USB-Ports (Typ A max. 18 W / Typ C max. 20 W)
- Steckdosen 45° gedreht
- mit erhöhtem Berührungsschutz
- 230 V/16 A/max. 3500 W
- IP20 Innenbereich -



**1,4 m Kunststoffmantelleitung
H05VV-F 3G1,5 mit
Winkel-Schutzkontaktstecker**

(Abb. ähnlich)



IP20



Technische Daten:

230 V / 16 A

max. 3500 W

Verpackungsmaße (L/B/H):

360/100/60mm

Gewicht:

0,4 kg

EAN:

4011160113765