

666 TR50 IN6-02

Torsions-Bit-Satz Sechskant

2-teilig, Länge 50 mm

Code	ETIM
3517608	EC003864
EAN	UNSPSC
4010886980736	27-11-28-15
Ursprungsland	eCl@ss
Taiwan	21-04-04-02
Zolltarifnummer	
82079030	



Artikelbeschreibung

- Für weiche und harte Schraubfälle
- Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert und so die Standzeit erhöht
- Bits mit Color-Code Markierung (einheitliches Farbsystem wie Set 666-042 & 666-045)
- Bit-Profil: IN6
- Bit-Länge: 50 mm

Artikel Stückliste

2x Torsions-Bit Sechskant IN 6, Länge 50mm

Artikelinformationen

Gewicht [g]	16 g	Abtriebsgröße Doppelbart	6 mm
Inhalt (Anzahl Stück)	2	Norm	DIN ISO 1173
Gesamtlänge [mm]	50 mm	REACH	konform
Gesamtbreite [mm]	7,1 mm		
Material	Vanadium-Stahl		