

7118-030

Einsteckmaulschlüssel 14x18, verstellbar

Code	ETIM
3544494	EC011827
EAN	UNSPSC
4010886988824	27-11-27-20
Ursprungsland	eCl@ss
Taiwan	21-04-02-06
Zolltarifnummer	
82079099	



Artikelbeschreibung

- Vielseitige Anwendungsmöglichkeit durch flexible Maulweitenverstellung
- Ersetzt mehrere Werkzeuge mit festen Schlüsselweiten
- Einheitliches Stichmaß bei Verstellung der Maulweite vereinfacht die Stichmaßberechnung
- Gelaserte Einstellskalen erleichtern die präzise Maulweiteneinstellung
- Für metrische und zöllige Schraubverbindungen geeignet
- Sicherer Halt in der Aufnahme durch integrierte Federstiftsicherung
- z.B. passend für Drehmomentschlüssel der Serie Torcofix TF-SE, DREMOMETER SE
- Stichmaßberechnung beachten

Artikelinformationen

Gewicht [g]	295 g	Antriebsaufnahme, Rechteck-	14 x 18
Inhalt (Anzahl Stück)	1	Spannweite (min.)	5 mm
Gesamtlänge [mm]	115 mm	Spannweite (max.)	30 mm
Gesamtbreite [mm]	68 mm	Dauerbelastbarkeit	200 Nm
Material	Chrom-Vanadium-Stahl	Stichmass [metrisch]	75,0 mm
REACH	konform	Spannweite [inch]	3/16-1.3/16"
Gesamthöhe [mm]	27 mm	Maulstellung	0 °
Ausführung	Rolle mit Linksgang	Oberfläche	verchromt
Skaleneinteilung	0-30 mm / 0-1.3/16"	Größe	10"
Einstellskala	ja		