

7118-041

Einsteckmaulschlüssel 14x18, verstellbar

Code	ETIM
3544508	EC011827
EAN	UNSPSC
4010886988831	27-11-27-20
Ursprungsland	eCl@ss
Taiwan	21-04-02-06
Zolltarifnummer	
82079099	



Artikelbeschreibung

- Vielseitige Anwendungsmöglichkeit durch flexible Maulweitenverstellung
- Ersetzt mehrere Werkzeuge mit festen Schlüsselweiten
- Einheitliches Stichmaß bei Verstellung der Maulweite vereinfacht die Stichmaßberechnung
- Gelaserte Einstellskalen erleichtern die präzise Maulweiteneinstellung
- Für metrische und zöllige Schraubverbindungen geeignet
- Sicherer Halt in der Aufnahme durch integrierte Federstiftsicherung
- z.B. passend für Drehmomentschlüssel der Serie Torcofix TF-SE, DREMOMETER SE
- Stichmaßberechnung beachten

Artikelinformationen

Gewicht [g]	436 g	Antriebsaufnahme, Rechteck-	14 x 18
Inhalt (Anzahl Stück)	1	Spannweite (min.)	8 mm
Gesamtlänge [mm]	130 mm	Spannweite (max.)	41 mm
Gesamtbreite [mm]	85 mm	Dauerbelastbarkeit	340 Nm
Material	Chrom-Vanadium-Stahl	Stichmass [metrisch]	86,0 mm
REACH	konform	Spannweite [inch]	5/16-1.1/2"
Gesamthöhe [mm]	30 mm	Maulstellung	0 °
Ausführung	Rolle mit Linksgang	Oberfläche	verchromt
Skaleneinteilung	0-41 mm / 0-1.1/2"	Größe	12"
Einstellskala	ja		