

R28200185

Abisolierzange

Code	ETIM
3301902	EC002109
EAN	UNSPSC
4060833019026	27-11-21-04
Ursprungsland	eCl@ss
Taiwan	21-04-03-01
Zolltarifnummer	
82032000	



Artikelbeschreibung

- Für flexible und massive Leiter von 0,2 bis 6,0 mm² geeignet – ideal für vielfältige Anwendungen im Elektrobereich
- Automatische Anpassung an Leiterquerschnitte – kein manuelles Nachjustieren erforderlich
- Integrierter Seitenschneider – für Kupfer- und Drahtleiter bis 2 mm Durchmesser
- Präzises Längenmaß von 5 bis 12 mm – für gleichmäßige Abisoliererergebnisse
- Leichtgewicht mit nur 133 g – für ermüdungsfreies Arbeiten bei längerer Nutzung
- Ergonomisches Design für angenehme Haptik
- Kompakte Bauform – Gesamtlänge 192 mm, passt in jede Werkzeugtasche

Artikelinformationen

Gewicht [g]	133 g	Leitungsquerschnitt [mm ²]	0,2 - 0,6
Inhalt (Anzahl Stück)	1	Drahtstärke AWG	24-10
Gesamtlänge [mm]	192 mm	Ausführung funkenfrei	Nein
Gesamtbreite [mm]	108 mm	Öffnungsfeder vorhanden	nein
Gewicht [kg]	0,133 kg	für Kabeltyp	Kupfer- und Drahtleiter
Gesamthöhe [mm]	27 mm		