

R29602200

VDE-Kabelschere

Code
3301904

ETIM
EC000142

EAN
4060833019040

UNSPSC
27-11-15-06

Ursprungsland

eCl@ss

Taiwan

21-04-06-01

Zolltarifnummer

82032000



Artikelbeschreibung

- Quetschfreies Schneiden: Ermöglicht sauberes, glattes und quetschfreies Ablängen von Kupfer- und Aluminiumkabeln bis zu Ø 10 mm (50 mm²)
- Ergonomische Griffe: Die ergonomisch geformten Zangengriffe bieten komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten
- Verchromte Oberfläche: Die hochwertig verchromte Zangenoberfläche schützt vor Rostbefall und erhöht die Langlebigkeit
- VDE-Isolierung: Geprüft gemäß IEC 60900 für sicheres Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC

Artikelinformationen

Gewicht [g]	274 g
Inhalt (Anzahl Stück)	1
Gesamtlänge [mm]	210 mm
Gesamtbreite [mm]	64 mm
Gewicht [kg]	0,274 kg

Gesamthöhe [mm]	30 mm
Oberfläche	verchromt
Leitungsquerschnitt [mm ²]	50 mm ²
Leitungs-/Kabeldurchmesser	10 mm
nachträglich einstellbar	nein