

R95600128

Stablampe 150

Code	ETIM
3301924	EC000347
EAN	UNSPSC
4060833019248	39-11-17-02
Ursprungsland	eCl@ss
China	27-11-90-01
Zolltarifnummer	
94054231	



Artikelbeschreibung

- Moderate Leuchtkraft: 150 Lumen, ideal für gezielte Ausleuchtung kleiner Arbeitsbereiche
- Kompakte Bauweise und Gewicht von 60 g – leicht und handlich
- Schaltfunktionen: Top-LED (100 lm), Haupt-LED (150 lm), Aus – einfache Bedienung
- Schutz & Robustheit: IP54 & IK07 Schutz für Staub- und Stoßfestigkeit
- Lange Laufzeit: Bis zu 3,5 Stunden Leuchtdauer
- USB-C Laden: Schnellladefunktion, ca. 2,5 h Ladezeit, inkl. Ladekabel
- Design: Mattes Finish mit schwarzem On-Off-Schalter, praktische Faltschachtel-Verpackung

Artikel Stückliste

Inklusive Ladekabel

Artikelinformationen

Gewicht [g]	60 g	Lichtstrom	150 lm
Inhalt (Anzahl Stück)	1	Anzahl der Batterien/Akkus	1
Gesamtlänge [mm]	128,2 mm	Anzahl der Leuchtmittel	2
Gesamtbreite [mm]	23,4 mm	Art des Leuchtmittels	LED
Gewicht [kg]	0,036 kg	Batterien im Lieferumfang enthalten	ja
Gesamthöhe [mm]	17,9 mm	Schutzart	IP54, IK07
Farbe	schwarz	Leuchtdauer	3,5 h
Ladezeit	2,5 h		