

R95300073

Mini-Boost 1000

Code	ETIM
3301926	EC000347
EAN	UNSPSC
4060833019262	39-11-17-02
Ursprungsland	eCl@ss
China	27-11-90-01
Zolltarifnummer	
94054231	



Artikelbeschreibung

- Hohe Leuchtkraft: Bis zu 1000 Lumen im Boost-Modus für extrem helles Licht
- Lange Leuchtdauer: Bis zu 10 Stunden Lichtleistung bei reduzierten Modi
- Vielseitige Schaltfunktionen: 4 Modi: 50 % (250 lm), 100 % (500 lm), Boost (1000 lm), Aus - einfache Bedienung
- Robustes Design: Aluminiumgehäuse mit IP44 Schutzklasse und IK07 Stoßfestigkeit
- Praktische Features: Starker Haltemagnet im Clip, USB-C Ladeanschluss, Ladekontroll- und Restkapazitätsanzeige
- Kompakt & leicht: Maße: 22,5 x 21 x 73 mm, Gewicht: 56 g - perfekt für unterwegs
- Lieferumfang: USB-Typ-C Ladekabel inklusive

Artikel Stückliste

inklusive USB-Typ-C Ladekabel

Artikelinformationen

Gewicht [g]	56 g	Gesamthöhe [mm]	21 mm
Inhalt (Anzahl Stück)	1	Lichtstrom	1.000 lm
Gesamtlänge [mm]	73 mm	Anzahl der Batterien/Akkus	1
Gesamtbreite [mm]	22,5 mm	Batterien im Lieferumfang enthalten	ja
Material	Aluminium	Leuchtdauer	10 h
Gewicht [kg]	0,56 kg		