

2005 XL 0710

Werkstattwagen

Code	ETIM
3437485	EC011808
EAN	UNSPSC
4010886976821	56-12-18-02
Ursprungsland	eCl@ss
Deutschland	21-07-11-01
Zolltarifnummer	
94032080	



Artikelbeschreibung

- Korpus:
- Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
- Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
- Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
- Kanten-Rammschutz zur Minimierung von Stoßfolgen
- Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
- Schubladen:
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Besonders breite Schubladen (B 792 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
- Tragfähigkeit pro Schublade 60 kg, untere Schwerlastschublade 70 kg
- GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
- Gesamttragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch)
- 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
- 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
- GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
- Optionen:
- Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT)

Artikelinformationen

Inhalt (Anzahl Stück)	1	Anzahl Querteiler	2
Gesamtlänge [mm]	1.021 mm	Anzahl Längsteiler	3
Gesamtbreite [mm]	605 mm	Schubladentyp	7xTyp1, H=71mm 1xTyp2, H=146mm
REACH	konform	Anzahl Schubladen	8
Gewicht [kg]	97 kg	Einzelauszugssperre	nein
Gesamthöhe [mm]	1.020 mm	abschließbar	nein
Farbe	GEDORE blau, RAL 5017	Statische Tragkraft [kg]	1000 kg