

MAGIC 2005 0511-7016

Werkzeugwagen

Code 3544567
 EAN 4010886988725
 Ursprungsland Deutschland
 Zolltarifnummer 94032080

ETIM EC011808
 UNSPSC 56-12-18-02
 eCl@ss 21-07-11-00



Artikelbeschreibung

- Korpus:
- Abmessungen: H 1020 x B 865 x T 605 mm
- Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
- Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
- Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
- Sicherheit durch Fersenschutz und Kanten-Rammschutz für Personen und Umfeld
- Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
- Schubladen:
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vol্লাuszug, herausnehmbar
- Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
- Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
- GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk: • Gesamtt Tragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch)
- 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
- 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
- GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
- Zubehör:
- Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech (auch einzeln lieferbar)
- Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT)
- Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhen, Rückwände und Werkzeughalter
- Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage
- Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
- Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Artikelinformationen

Gewicht [g]	83000 g	Schubladentyp	5x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 2, H. = 137 mm 1x Typ 3, H. = 207 mm
Inhalt (Anzahl Stück)	1	Anzahl Schubladen	7
Gesamtlänge [mm]	865 mm	Dynamische Tragkraft [kg]	750 kg
Gesamtbreite [mm]	605 mm	RAL-Farbtton	Blau
Material	Stahlblech	Bockrollen-Durchmesser (2x)	200
REACH	konform	Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x)	125
Gewicht [kg]	84 kg	Einzelauszugssperre	nein
Gesamthöhe [mm]	1.020 mm	abschließbar	ja
Oberfläche	pulverbeschichtet	Anzahl der Räder	4
Farbe	Anthrazitgrau, RAL 7016	Arbeitshöhe	985
Abmessung (L x B x H)	1.020 mm x 605 mm x 865 mm	Statische Tragkraft [kg]	1000 kg
Anzahl Querteiler	2	Tragkraft pro Schublade [kg]	40 kg
Anzahl Längsteiler	3	Tragkraft Schwerlastschublade [kg]	60 kg