


V-LUX TOP – BR 563 131



Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte in IP 65 Standardausführung, als Einzelbatterie-Notleuchte mit manueller Testfunktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster. Gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 zum separaten Betrieb.

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Montageart Deckenaufbau
- Gehäuse aus Polycarbonat, schlagfest, bruchstest, RAL 9003 (weiß)
- Abdeckung aus Polycarbonat, opal, schlagfest, bruchstest
- Piktogrammfolien aus PVC, selbstklebend
- inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
- Erkennungsweite 30 Meter
- manuelle Testfunktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster
- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb) über eine mehrfarbige LED
- zulässige Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
- Netzspannung 230V AC
- Leistungsaufnahme 3 W
- Leuchtmittel einschließlich 8x SMD-LED
- Lichtstrom 160 Lumen im Netzbetrieb, 140 Lumen im Notbetrieb
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse II
- LiFePO4-Akku 3,2V / 1,8 Ah
- Betriebsdauer 3 Stunden
- Abmessungen (B x H x T) 336 x 212,5 x 110 mm

Fabrikat: B-LITE oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BR 563 131