USER MANUAL

IN THE BOX


Oclip

USB-C Charging Cable

Table 1: Specifications

COOL WHITE
CCT: 5,700–6,500K CRI: 70

HIGH 300 lumens	120 min	60 min	
MEDIUM 150 lumens	240 min	120 min	
LOW 15 lumens	1,600 min	800 min	
MOONLIGHT 1 lumens	12 h	6 h	
RED LIGHT 4 lumens	3 h	1.5 h	

1.156 oz	69 x	IPX5	1.5 m
Weight	Dimensions (LxWxH)	Water Resistance	Drop Protection
0,49 lb (1.156 oz)	69 x 30 x 30 mm (2.72 x 1.18 x 1.18 in)	IP67 (1 m for 30 min)	30 kg (1.5kN) (no Shocking Battery)
Rechargeable Li-ion Battery	Charging Temperature		Working Temperature
350 mAh 3.7 V (1.30 Wh)	0–45°C		0–40°C

* Above data are based per ANSI/NEMA FL 1.2000 standard at 25°C (77°F). The tests are performed indoors under

Clip

Lanyard Hole

Type-C Charging Port

Figure 1
Product overview

On/Off Battery Level Indicator

Magnetic Base

High Performance LED

Oclip
A clip-on light with dual light sources.

the light can only output at the low and medium brightness level.

EXCLUSION CLAUSE

Oclip is not liable for damages or injuries sustained resulting from the improper use of the product, including but not limited to the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

(CN) 简体中文

参数清单，表格 1

1. **产品参数图见 Table 1型Table 2，**
2. **产品概述，参见Figure 1，**
3. **充电线，**
4. **开/关手电，参见Figure 3，**
5. **单按按键操作，关机，切换红色照明灯，调节亮度，调节照明灯亮度，**
6. **双按按键操作，切换红色照明灯，**
7. **三秒内按下，切换照明灯，**
8. **长按，调节亮度，**
9. **三秒内按下，切换照明灯，**
10. **1 USB-C接口，**
11. **1 Type-C充电指示灯，**
12. **1 Oclip夹子，**
13. **1 Lanyard挂绳孔，**
14. **1 磁吸底座，**
15. **1 Oclip，**
16. **1 Lanyard挂绳，**
17. **1 Type-C充电线，**
18. **1 说明书，**
19. **1 保修卡，**
20. **1 产品合格证，**
21. **1 包装盒，**

产品概述，参见Figure 1

指示灯

开机状态：

- 通电即产品显示永久亮，可指示当前电池剩余电量，当低于可用电量时，指示灯闪烁。

警告：

- 禁止将电池长时间暴露在阳光、特殊照明和照明灯管下，严重时可导致电池损毁。
- 禁止将电池放入微波炉、冰箱等产品中，否则可导致电池爆炸或泄漏，引发危险。
- 请勿将电池放入火或者水中，会导致产品损坏。
- 请不要将产品放置在加热设备附近，包括但不限于烤箱、炉灶或暖气片。
- 请不要将电池拆开，否则可能会导致电池泄漏、发热、爆炸或着火。
- 请勿使用与产品不一致电压和型号的充电器，否则可能会导致电池损坏甚至着火。
- 请勿使用已经破损的电池，如出现电池漏液、变色、变形或异味，请立即停止使用，并远离火源。

充电：

- 请使用随附的USB-C充电线为产品充电，充电时间约为2小时。
- 充电时，红色指示灯常亮，充电完成后，指示灯熄灭。

注意：

- 请勿在高温或恶劣环境下充电，否则可能会导致电池损坏甚至着火。
- 请勿使用非原装充电器，否则可能会导致电池损坏甚至着火。

免责条款：

OCLIGHT对因不符合手册中的警告使用产品而造成的损害或伤害不承担任何责任，包括但不限于使用不符合推荐锁定模式的产品。

(FI) Finnish

Manuaalinen sanakirja, katso taulukko 1.

1. **Tuotteen ominaisuudet, katso taulukot 1 ja 2.**
2. **Suositen yksikkötason, katso kuvasta 1.**
3. **Alla olevat kytkentäosat**
- 3.1 Lataus, katso kuvasta 2.
- 3.2 ON/OFF, katso kuvasta 3.

Yhdellä painikkeen painalluksella voit sytyttä ja sammuttaa, Nähdään tila muuttuvat, kun käytä sammutettuna, Ohdessa valo ja valkoinen mopikkuvalo ja punainen valo.

- 3.3 Kirkkaus / kohtuhaan asaminen, katso kuvasta 4.

Kytke näppäimistöä pidän painamalla sivukohtelä ja vaihtaa kirkkautta. Kirkkaus kasvaa, jatkaa valaisin säätämällä Moonlight-tilassa. ja Punainen valo kirkkaus on kiinteä, Kirkkaus kasvaa ja vähentyvät vaihtaa valoa Valkoinen Moonlight-tilasta näkyvälläkin alueen kytkentä, Apua käyttämällä painikkeen painallusta ja vähentyvät pitkään valoisan valaisin apua, Kirkkaus kasvaa ja vähentyvät vaihtaa.

- 3.4 Moonlight, katso Figure 5.

Kytke Moonlight-tilaan painamalla painiketta nopeasti kolme kertaa tai useammin, kun valo on sammunut, Paina ja pidä painettuna sammuttaaksesi Strobe.

- 3.5 Punainen valo, katso kuvasta 6.

Paina painiketta kahdesti tai useammin punaisen valotilan nopeuttelu sitä, sinne valo päällä tai pois päältä, Kun valo syttyvätään uudelleen, valaisin avetus muistetaan yhdellä punaisella valo sammuttamiseksi.

- 3.6 Avusta kuunaa valoa tekstäisiin tai herkästi sukunni muunnos.
- Ei tarkeehtis tennisellele.
- Tämän valon määrä ja näyttöasetuksilla nuot käyttöönsä, kun ympäristön lämpötila on alle 0 °C tai yli 40 °C.

3.7 Kytke päälle ja pois päältä -toiminto, katso kuvasta 7.

Kytke päälle ja pois päältä -toiminto painamalla painiketta 3 sekuntia, Kun valo on sammutettu, paina painiketta 3 sekuntia, Kun valo on sammutettu, paina painiketta 3 sekuntia, Kun valo on sammutettu, paina