

Gigaset GL795

Zuverlässige Kommunikation, Sicherheit und Komfort vereint im Gigaset GL795 - Ihr treuer Begleiter im Alltag

Highlights:

- 4G (LTE) Netzwerk - Sprache über LTE
- Lange Akku-Bereitschafts- und Gesprächszeit durch herausnehmbaren Lithium-Ionen-Akku: 1400 mAh
- Großes 2,8" IPS-Hauptdisplay mit hohem Kontrast und zusätzlichem 1,77" Frontdisplay (128 x 160 Pixel)
- Audio-Boost-Funktion & SOS-Notruftaste
- Bluetooth 5.0 LE
- Einfache Bedienung durch große Tasten und Schriftarten
- Hörgeräte-Kompatibilität (HAC)
- Dedizierte Tasten: Lautstärke +/-, Audio Boost und zwei Direktwahltasten (A, B)
- Einfaches Aufladen mit Ladestation oder USB 2.0 Typ-C
- Kamera mit 2MP



Das Gigaset GL795 ist ein zuverlässiger Alltagsbegleiter, der besonderen Wert auf Sicherheit und Einfachheit legt. Mit modernster Technologie und hervorragender Akkulaufzeit sorgt es für eine stets erreichbare Verbindung, die in Notfällen lebensrettend sein kann. Entdecken Sie jetzt unser LTE Feature Phone und erleben Sie Kommunikation, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

HD-Telefonie dank Voice over LTE

Das Gigaset GL795 setzt Maßstäbe für klare, lebendige Gespräche. Dank Voice over LTE (VoLTE) können Sie Gespräche in atemberaubender HD-Qualität genießen. Das bedeutet, dass jedes Wort in kristallklarer Qualität übertragen wird und jedes Gespräch zu einem erfüllenden Erlebnis wird.

Beeindruckende Akkulaufzeit

Mit einer Bereitschaftszeit von bis zu 12 Tagen und einer Gesprächszeit von 9 Stunden, bietet das Gigaset GL795 eine bemerkenswerte Akkulaufzeit. Ob Sie unterwegs sind, Freunde anrufen oder einfach nur erreichbar sein wollen, Sie können sich auf die Zuverlässigkeit des GL795 verlassen. Es ist ein idealer Alltagsbegleiter, der Ihnen die Freiheit gibt, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist.

Großes 2,8" IPS-Display mit hohem Kontrast

Das beeindruckende 2,8-Zoll-IPS-Display bietet mit seinem hohen Kontrast und der gestochen scharfen Darstellung eine klare und gut lesbare Anzeige. Texte, Bilder und Benutzeroberflächen werden gestochen scharf dargestellt und machen die Nutzung des Telefons zum reinen Vergnügen.

SOS-Notruftaste

Ihre Sicherheit steht an erster Stelle. Deshalb haben wir auf der Rückseite des Geräts eine spezielle Notruftaste integriert. Im Notfall genügt ein Druck auf diese Taste, um sofortige Hilfe herbeizurufen. Dabei können bis zu fünf SOS-Kontakte hinterlegt werden, die im Alarmfall automatisch nacheinander angerufen werden, bis jemand erreicht wird. Das gibt Ihnen und Ihren Angehörigen die Gewissheit, dass in kritischen Situationen schnelle Hilfe zur Verfügung steht.

Gigaset

Technische Spezifikationen

Audio	Audio-Qualität	HD-Voice
	Freisprechfunktion	Freisprechen (Lautsprecher)
	Verstärkungsmodus	Audio-Boost-Funktion zur Erhöhung der Lautstärke
	Akustische Profile	Standard / Vibration / Lautlos
	Kompatibel mit Hörgeräten	T4/ M4

Betriebssystem	Version	Mocor (RTOS)
----------------	---------	--------------

Prozessor	Typ	Unisoc T107
-----------	-----	-------------

Netzwerk-Spezifikationen	Frequenzbänder (MHz)	- GSM / 2G: 850, 900, 1800, 1900 MHz - UMTS/ 3G: B1(2100), B8(900) MHz - LTE/ FDD/4G: B1(2100), B3(2100), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) MHz
	SIM	Single: Nano SIM
	VoLTE	Voice over LTE

Display	Größe (Zoll)	2,31"
	Typ	IPS-Farbdisplay
	Auflösung	QVGA 240x320 Pixel

Front-Display	Größe (Zoll)	1,77"
	Auflösung	128 x 160 pixel

Speicher	Interner Speicher	128 MB
	Speicher-erweiterung	Ja, Micro SD bis zu 128 GB
	RAM-Speicher	48 MB

Kamera	Auflösung	2 MP
--------	-----------	------

Stromversorgung	Kapazität	1400 mAh
	Akku-Typ	Lithium-Ion (auswechselbar)
	Bereitschaftszeit	Bis zu 300 Stunden
	Gesprächszeit	Bis zu 9 Stunden
	Gigaset AkkuLife+	Verlängert die Akkulaufzeit um bis zu 50 % mit einer voreingestellten Ladegrenze von 80%.
	Technologie	- Eingang: 100 - 240 V ~ 50/60 HZ 0,5 A - Ausgang: 5,0 V - 1000 mA

Signalisierung und Displayanzeigen	Allgemein	Vibration anrufen
	Klingeltöne	9 Melodien (auch polyphon)
	LED	Blinkende LED für eingehende Anrufe

Konnektivität	USB-Anschlüsse	USB 2.0 Typ-C
	Bluetooth	Bluetooth 5.0 LE

Funktionen	SOS	Notruffunktion - SOS
	Benutzerfreundlich	Die Benutzeroberfläche ist speziell für Senioren optimiert und bietet ein einfach zu bedienendes Telefon.
	SMS	SMS mit 500 Einträgen
	Taschenlampe	LED-Taschenlampe
	Kalender	Kalender mit Erinnerungsalarmfunktion mit 50 Einträgen

Tastatur	Tasten	- SOS-Taste: Durch langes Drücken werden nacheinander bis zu 5 gespeicherte Nummern für diesen Zweck gewählt - Zwei-Wege-Navigationstaste - Tastenfeld mit großen Tasten und großer Schrift - Dedizierte Tasten: EIN/AUS, Audio-Boost-Taste, Taschenlampe, Tastatursperre und Direktwahlkosten (A, B)
	Funktionen	- Lautstärkeregelung während eines Anrufs nur über die Zwei-Wege-Navigationstaste - Große Schriftarten - Angepasste UI, UX für ältere Menschen

Anrufschutz	Blockierungsliste	Sperrliste mit 50 Einträgen
	Vertrauensliste	Die Vertrauensliste mit bis zu 50 Einträgen sorgt dafür, dass nur die in dieser Liste aufgeführten Kontakte anrufen können.

Verpasste Anrufe und Anruferlisten	Anruferliste	Anrufprotokoll mit bis zu 100 Einträgen
------------------------------------	--------------	---

Telefonbuch	Einträge	Kontaktliste mit 500 Einträgen
-------------	----------	--------------------------------

Abmessungen & Gewichte	Gerät	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
	GL795 (open)	221 mm	58 mm	13 mm	143 g
	GL795 (closed)	117 mm	58 mm	24 mm	143 g

Lieferumfang	1x	Gigaset GL795
	1x	Ladeschale
	1x	Wiederaufladbares Akku

Gigaset

	1x	5W Ladegerät (festverbautes Kabel)
	1x	Schnellstart-Anleitung in plastikfreier Verpackung

Datasheet 10.10.2025
Version
