

GLENDALE 120 | UNTERBAULEUCHTE | WEISS

2410136101

nordlux®



Spannung (V): 220-240 Volt
IP-Grad: IP20
Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3): Klasse 2 (Dopp. isoliert)
Leuchtmittelsockel: LED – Nicht austauschbare Lichtquelle
Parallelschaltung: False

Hauptmaterial: Plastik
Farbe: Weiss

: IK03

Höhe (cm): 2.4
Breite (cm): 6.4
Länge (cm): 119

EAN: 5704924017896
TUN: 2367729
Artikelnummer: 2410136101
Stück pro Hauptkarton: 6

Verkaufsbox Höhe (cm): 120.3
Verkaufsbox Breite (cm): 6.5
Verkaufsbox Tiefe (cm): 2.8
Verkaufsbox Volumen m³ : 0.0022
Produkt Nettogewicht (kg): 0.246

Helligkeit des Lichts (Lumen): 2400
Farbtemperatur (K): 3000
Ra-Wert : 80
Lebensdauer (Std.): 25000
Energieklasse: E
Tatsächliche Watt (W): 21

• **Ultradünnes Design** • **Lange LED-Lebensdauer (25.000 Stunden)**

Bei Glendale handelt es sich um eine universell einsetzbare Lichtleiste mit integrierter LED-Beleuchtung. Das schlanke Design sorgt für eine hervorragende Beleuchtung in Ihrer Garage, Werkstatt oder überall dort, wo Sie eine gute, praktische Beleuchtung benötigen.

**ENERG**

Nordlux
2410136101

A

B

C

D

E

F

G

E

21
kWh/1000h


2019/2015