

VIC 22 1600LM 3000K | DECKENLEUCHTE | WEISS

nordlux®

2310106001



Spannung (V): 220-240 Volt
IP-Grad: IP21
Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3): Klasse 2 (Dopp. isoliert)
Leuchtmittelsockel: LED – Nicht austauschbare Lichtquelle
Parallelschaltung: False

Hauptmaterial: Plastik
Farbe: Weiss

: IK03

Höhe (cm): 4.6
Breite (cm): 22
Schirmdurchmesser (cm): 22
Schirmhöhe (cm): 22

EAN: 5704924015335
TUN: 2315586
Artikelnummer: 2310106001
Stück pro Hauptkarton: 6

Verkaufsbox Höhe (cm): 22.4
Verkaufsbox Breite (cm): 22
Verkaufsbox Tiefe (cm): 4.5
Verkaufsbox Volumen m³ : 0.0022
Produkt Nettogewicht (kg): 0.265

Helligkeit des Lichts (Lumen):
1600
Farbtemperatur (K): 3000
Ra-Wert : 80
Lebensdauer (Std.): 25000
Tatsächliche Watt (W): 18

- Integrierte LED mit hoher Lichtleistung • Einfache Installation
- Schlankes Design • Lange LED-Lebensdauer (25.000 Stunden)

Vic ist eine Serie klassischer Deckenleuchten in einem ausgeprägt schlanken Design. Das integrierte LED-Modul emittiert mit einer sehr hohen Lumenleistung gleichmäßiges Licht auf die Flächen und erzeugt so ein praktisches Licht.