

DECO E27 CONE 15 | DIM | LEUCHTMITTEL | RAUCHFARBEN

2480022747

nordlux®



Spannung (V): 220-240 Volt
Leuchtmittelsockel: E27

Hauptmaterial: Glas
Sekundärmaterial: Aluminium
Farbe: Rauchfarben

EAN: 5704924018152
TUN: 2376824
Artikelnummer: 2480022747
Stück pro Hauptkarton: 6
Verkaufsbox Höhe (cm): 23
Verkaufsbox Breite (cm): 12.5

Verkaufsbox Tiefe (cm): 12.5
Verkaufsbox Volumen m³: 0.0036
Produkt Nettogewicht (kg): 0.2047

Helligkeit des Lichts (Lumen): 320
Farbtemperatur (K): 2700
Ra-Wert : 80
Lebensdauer (Std.): 15000
Abstrahlwinkel (°) : 360
Energieklasse: G
Tatsächliche Watt (W): 4.1

- Dekoratives Leuchtmittel mit einem weichen, diffusen Licht • Warmweißes Licht (2700 Kelvin)
- Dimmbar

Dekoratives LED-Leuchtmittel mit einem E27-Sockel, das ein warmweißes Licht erzeugt. Dieses Leuchtmittel ist dimmbar und kann z. B. in Kombination mit einer dekorativen Pendelleuchtenaufhängung verwendet werden, um auf diese Weise einen individuellen Designausdruck zu schaffen.

 **ENERG**

Nordlux
2480022747

A

B

C

D

E

F

G

F

5
kWh/1000h


2019/2015