

Klapprahmen Aluminium OUTDOOR A1

Artikelnummer	506023	Verkaufseinheit Menge	1 Stück
Farbe	Silber	VE EAN	4005546745497
Verpackungseinheit	1 Stück	Verpackungsgewicht (brutto)	G
Basis EAN	4005546745497	Ursprungsland	CN



Logos und Auszeichnungen



Produktbeschreibung

- Robuster Aluminium-Klapprahmen wetterfest, silber eloxiert
- Schneller und einfacher Motivwechsel durch bewährte Klapptechnik
- Innenliegende Gummidichtung verhindert das Eindringen von Wasser [Schutzart IPX4 nach DIN EN 60529]
- Reflexionsarme, UV-beständige Schutzfolie
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- Verdeckte Wandmontagebohrungen zum Anschrauben oder Abhängen oder permanente Anbringung durch beiliegende Selbstklebestreifen
- Anbringungsmöglichkeit für die Nutzung im Hoch- oder Querformat
- Inkl. Montagematerial bestehend aus Schrauben, Dübel und vier Selbstklebestreifen
- Profilbreite: 25 mm

Produktmerkmale

Außenmaß Breite (mm)	625
----------------------	-----

Klapprahmen Aluminium OUTDOOR A1

Außenmaß Höhe (mm)	870
Außenmaß Tiefe / Länge	12 mm
Füllmenge (für)	1 Blatt
Format / Format für	A1
Ausrichtung Format	Hoch / quer
Marke	DURABLE
Sichtmass Breite (mm)	578
Sichtmass Höhe (mm)	824
Rahmenbreite (mm)	12
Haftung	Selbstklebend + Schraubenset
Oberflächen-Untergrund	Diverse Oberflächen
Inforahmen aufklappbar	Ja
Doppelseitige Lesbarkeit	Nein
Rahmenoptik beidseitig identisch	Ja
UV Beständigkeit	Bis zu 2 Jahre
Hitzestabil	Bis ca. 50°
Kältestabil	Bis ca. - 20°
Reflexionsarm	Ja
Anwendungsgebiet	Außenbereich