



Netzteil

Model: **AK-CH-32**



Produktcode	AK-CH-32
Produkttyp	Netzteil
Serie	Universell
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Versorgungsspannung	100-240 V / 50/60 Hz
Stromannahme	< 0.5 A
Maximale Kraft	65 W (USB-C) oder (45 W + 20 W)
Standard	Quick Charge 4+ / 3.0, Power Delivery 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP, DCP, SCP, Apple 2.4A, PPS, GaN
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	CEE 7/16 (Europlug)
Versorgungsparameter von USB-C	2x USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3.25 A (2x Max. 65 W), PPS: 5-20 V / 3 A (60 W)
Übereinstimmung mit DCP (Dedicated Charging Port)	Ja
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Weiß
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	86 x 58 x 46 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	100 x 85 x 40 mm
Nettogewicht	100 g
Bruttogewicht	138 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5906708750689
Garantie	24 Monate





AK-CH-32
Quick Charge 3.0
Power Delivery 3.0



Bezeichnung

Das **Akyga® AK-CH-32** ist ein **flaches 65-W-USB-C-Ladegerät**, das hohe Leistung mit minimalistischem Design verbindet. Dank seines modernen Designs lässt es sich an der Wand befestigen und somit problemlos hinter Möbeln, in engen Räumen oder an Orten montieren, an denen klassische Ladegeräte einfach keinen Platz finden. Darüber hinaus erledigt das Ladegerät AK-CH-32 schnell und sicher die Aufgabe, Ihren Laptop, Ihr Smartphone oder Ihr Tablet mit Strom zu versorgen – und unterstützt dabei **zwei Geräte gleichzeitig**.

Laden von zwei Geräten - 65 W ohne Kompromisse

Jeder der beiden **USB-C-Anschlüsse** unterstützt die **Power Delivery-Technologie** mit einer maximalen Leistung von 65 W (PD3.0), sodass unter anderem MacBooks, Ultrabooks, Smartphones und Tablets aufgeladen werden können. Wenn zwei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden, teilt das Ladegerät die Leistung intelligent auf 45 W + 20 W auf, sodass Sie Ihren Laptop und Ihr Smartphone gleichzeitig effizient mit Strom versorgen können – ohne Kompromisse bei der Leistung.

USB-C-Ladegerät - kompatibel mit jedem Gerät

Das USB-Typ-C-Ladegerät AK-CH-32 unterstützt alle gängigen **Schnellladeprotokolle: Power Delivery 3.0** und 2.0, PPS, **Quick Charge 4+**, QC 3.0 / 2.0, Apple 2.4 A, Samsung 5 V/2 A, DCP, AFC, FCP, SCP. Dadurch kann das Ladegerät das Gerät erkennen und die Leistungsparameter automatisch anpassen – unabhängig davon, ob Sie ein iPhone, Samsung Galaxy S, Huawei Mate, Tablet oder Notebook mit USB-C verwenden.

GaN-Technologie - kompakte Größe, höhere Effizienz

Durch den Einsatz fortschrittlicher **GaN-Technologie (Galliumnitrid)** erreicht das AK-CH-32 eine höhere Energieeffizienz bei gleichzeitig deutlich reduzierter Größe. Das Ladegerät bleibt kühler, verbraucht weniger Energie und bietet eine längere Lebensdauer und verbesserte Sicherheit – selbst bei Dauerbetrieb. Durch seine schlanke, platzsparende Form passt es perfekt in moderne Innenräume, ohne Kompromisse bei Aussehen oder Funktionalität einzugehen.