


Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2023/1669 der Kommission im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Smartphones und Slate-Tablets

1. Marke Lenovo		2. Modellkennung Tab K12 (TB361FU)
3. Allgemeine Produktparameter:		
Parameter		Wert
4. Art des Geräts		Tablet
5. Betriebssystem		Android
6. Energieeffizienzklasse		F
7. Vom Benutzer austauschbare Batterie		Nein
8. Batterielaufzeit pro Zyklus (ENDE _{Gerät} [h])		107
9. Batterielaufzeit in Zyklen — Standardeinstellungen [Zyklen]		1 000
10. Nennkapazität der Batterie (C _{rated} [mAh])		10 000
11. Versand mit Schutzabdeckung		Nein
12. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt [n]		5
13. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt, im vollständig erweiterten Zustand geprüft [n]		n.a.
14. Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall		E
15. Eindringungschutzgrad		IP52
16. Angegebene Eintauchtiefe in Wasser, bei IPx8 [m]		n.a.
17. Ritzbeständigkeit des Bildschirms auf Mohs-scher Härteskala		5
18. Ladege-rät	Erforderliche Ausgangsleistung [W]	45
	Steckverbindertyp (am Ende des Geräts)	USB-C
Angaben zur Reparierbarkeit:		
19. Garantierte Mindestverfügbarkeit von Sicherheits-, Korrektur- und Funktionsaktualisierungen für das Betriebssystem (Jahre)		7
20. Reparierbarkeitsklasse (auf der Grundlage des nachstehenden Index)		A
21. Reparierbarkeitsindex		4,05
21a. Wert „Zerlegungstiefe“ (S _{DD})		3,00
21b. Wert „Befestigungselemente (Typ)“ (S _F)		3,50
21c. Wert „Werkzeuge (Typ)“ (S _T)		3,55
21d. Wert „Ersatzteile“ (S _{SP})		5

21e. Wert „Software-Aktualisierungen (Dauer)“ (S _{SU})	5
21f. Wert „Reparaturinformationen“ (S _{RI})	5
22. Weblink zu Informationen über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für fachlich kompetente Reparateure und Endnutzer	https://pcsupport.lenovo.com/us/en/solutions/ht515951-tablet-product-self-repair-guidance
23. Weblink zu Reparaturanweisungen für Endnutzer	https://support.lenovo.com/us/en/solutions/H T517110
24. Weblink zu Richtbeträgen für die Preise vor Steuern	https://pcsupport.lenovo.com/us/en/solutions/ht515951-tablet-product-self-repair-guidance
Weitere Angaben:	
25. Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie [Monate]	24

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 03.



EPREL-Eintragungsnummer 2411428

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2411428>

Lieferant: Lenovo (Slovakia) s.r.o. (Hersteller)

Website: <https://www.lenovo.com>

Kundenbetreuung:

Name: Lenovo

Website: <https://www.lenovo.com>

E-Mail-Adresse: compliance@lenovo.com

Telefonnummer: +421 2 68688001

Anschrift:

Landererova 12
811 09 Bratislava
Slowakei