

# HOLOGRAPHIC

## SPEZIFIKATIONEN

| Zusammensetzung | Durchschnittliche Materialstärke | Träger                 | Zertifizierungen                                 |
|-----------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Hologram Skin   | 105 µ                            | rücklebendes Polyester | REACH n° 1907/2006/EU<br>VEGANOK AZIENDA N. 1004 |

## VERARBEITUNGSHINWEISE | Laser friendly

| geeignet für                                                                                                    | EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER |                                                        |                 | TRANSFER PARAMETER |               |                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------------|----------|
| Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien) | Messer                       | Andruck                                                | Geschwindigkeit | Zeit               | Temperatur    | Druck                | Abziehen |
|                                                                                                                 | 45°                          | Ab 90g mit neuem Messer, ca.130g mit einem gebrauchten | 20 cm/Sek.      | 15 Sek.            | 155°C (311°F) | Medium (2,5/3,5 Bar) | kalt     |

- Folie spiegelverkehrt schneiden
- Überschüssiges Material entfernen
- Das Desing auf dem Textil positionieren
- Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- Die Trägerfolie kalt entfernen

### PRODUKT HIGHLIGHTS

- Einfach zu schneiden und entgittern
- Glänzende, prismenartige Oberfläche
- intensiv leuchtende Farben

**ACHTUNG:** Wir empfehlen vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen.

## WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

| Wäsche              | Bügeln       | Trockner | Chemische Reinigung | Lagerungs-<br>dauer | Lagerungs-<br>temperatur | Lagerung                  | Ausrichtung |
|---------------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Max 40°C, auf Links | JA auf Links | NEIN     | NEIN                | Bis zu 2 Jahre      | Zw. 18°C und 26°C        | licht- und staubgeschützt | aufrecht    |

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf [www.siser.com](http://www.siser.com)  
Für eventuelle Rückfragen, kontaktieren Sie uns bitte unter: [info@siser.it](mailto:info@siser.it)



Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
[info@siser.it](mailto:info@siser.it)  
[www.siser.com](http://www.siser.com)

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246

