Lamellenschleifteller 125 mm P 40, F-ZK (624275000)

Bestell-Nr. 624275000
EAN 4007430433015




Abbildung stellvertretend

- Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller
- Gleichmäßig hohe Schleifleistung
- Kühler Schliff
- Niedriger Lärmpegel
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s; Lamellenschleifteller bei schräger Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

Technische Werte

KENNWERTE

Durchmesser x Bohrung	125 x 22.23 mm
Körnung	P 40
Ausführung	schräg
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10