

Artikelnummer: **122-3-010-0-MTF-XS0**


Buchsenleisten

Serie 122



Raster (mm)	2,54
Steckbar mit (von, bis)	ø 0,70-0,90 ▯ 0,64
Polzahl	10
Buchse / Stift	Buchse
Kodierung	nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Sn
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	3,0 A
Nennspannung	150 V RMS / V DC
Durchschlagspannung	500 V RMS / V DC
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Leiterplattenanschluß	SMD Gull Wing
Ausrichtung zu PCB	Vertikal
Kontaktreihen	2
Veredelung Kontakfeder	Au
Reihenabstand (mm)	2,54
Material Kontaktfeder	Berylium Kupfer
Kontaktausführung	Gedreht
Sockellayout	DIL strip (Dual-in-line)
Verpackung	Standard





Artikelnummer: **122-3-010-0-MTF-XS0**

binder mpe GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
E-Mail: info@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **02.12.2025**, Internet: https://www.mpe-connector.de/de/produkte/buchsenleisten/buchsenleiste-smd-mit-gedrehten-kontakten-254-mm-1/122-3#122-3-010-0-MTF-XS0