








DIN 41622

Polzahl	12
Buchse / Stift	Buchse
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Ag 4 μ
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	10,0 A
Nennspannung	250 V RMS / V DC
Durchschlagsspannung	875 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-20°C bis +85°C
Max.-Prozesstemperatur	230°C für 5 Sekunden
Leiterplattenanschluß	 Einlöt
Ausrichtung zu PCB	Parallel, Vertikal
Kontaktreihen	2
Industrie-Standard	DIN 41622
Voreilende Kontakte	---
Verpackung	Standard
A	59,00
B	41,00
C	50,00
D	42,00





Artikelnummer: **384-1-012-HBN-ZS**



binder mpe GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0

E-Mail: info@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **02.12.2025**, Internet: <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/din-41622-41618/11-01xx-00-20-xx-din-41622-federleiste/384-1#384-1-012-HBN-ZS>