

Artikelnummer: **580-4-006-0-T-BS0**


Stiftleisten

Serie 580



Raster (mm)	3,96
Polzahl	6
Buchse / Stift	Stift
Kodierung	ja
Verriegelung	Verriegelung
Material Kontakt	Messing
Veredelung Kontakt	Sn
Isoliermaterial	PA 6.6, UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	5,0 A
Nennspannung	250 V RMS / V DC
Durchschlagspannung	1500 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-25°C bis +85°C
Leiterplattenanschluß	Einlöt
Ausrichtung zu PCB	Parallel
Kontaktreihen	1
Kontaktausführung	Gestanzt
Verpackung	Standard
B	19,80
A	23,76





Artikelnummer: **580-4-006-0-T-BS0**

binder mpe GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
E-Mail: info@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **02.12.2025**, Internet: https://www.mpe-connector.de/de/produkte/stiftleisten/stiftleiste-396-mm-1/580-4#580-4-006-0-T-BS0