

Artikelnummer: **115-1-005-0-MTF-XS0**

Buchsenleisten


Serie 115





Raster (mm)	2,54
Steckbar mit (von, bis)	ø 0,70-0,90
	□ 0,64
Polzahl	5
Buchse / Stift	Buchse
Kodierung	nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Sn
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	3,0 A
Nennspannung	150 V RMS / V DC
Durchschlagspannung	500 V RMS / V DC
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Leiterplattenanschluß	Einlöt
Ausrichtung zu PCB	Vertikal
Kontaktreihen	1
Kontakttyp	Standard 7



Veredelung Kontakfeder	Au
Material Kontaktfeder	Berylium Kupfer
Kontaktausführung	Gedreht
Sockellayout	SIL strip (Single-in-line)
Verpackung	Standard







Artikelnummer: **115-1-005-0-MTF-XS0**

binder mpe GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
E-Mail: info@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **02.12.2025**, Internet: https://www.mpe-connector.de/de/produkte/buchsenleisten/buchsenleiste-mit-gedrehten-kontakten-254-mm-1/115-1#115-1-005-0-MTF-XS0