

Artikelnummer: **156-3-020-0-NFX-YS0**


Buchsenleisten

Serie 156



Raster (mm)	2,00
Steckbar mit (von, bis)	0,50
Polzahl	20
Buchse / Stift	Buchse
Kodierung	nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Veredelung Kontakt	Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	1,5 A
Nennspannung	150 V RMS / V DC
Durchschlagspannung	500 V RMS / V DC
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Leiterplattenanschluß	Einlöt
Ausrichtung zu PCB	Vertikal
Kontaktreihen	2
Reihenabstand (mm)	2
Kontaktausführung	Gestanzt
Sockellayout	DIL strip (Dual-in-line)
Verpackung	Standard





Artikelnummer: **156-3-020-0-NFX-YS0**

binder mpe GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
E-Mail: info@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **02.12.2025**, Internet: https://www.mpe-connector.de/de/produkte/buchsenleisten/buchsenleiste-200-mm/156-3#156-3-020-0-NFX-YS0