



Polzahl	4, 5
Buchse / Stift	Buchse
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Veredelung Kontakt	Selectiv Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	0,5 A
Nennspannung	40 V RMS / V DC
Durchschlagsspannung	500 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Leiterplattenanschluß	SMD Gull Wing
Ausrichtung zu PCB	Parallel
Industrie-Standard	Mini USB
Verpackung	Rolle, Standard

