



Polzahl	4
Buchse / Stift	Buchse
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Veredelung Kontakt	Selectiv Au
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	0,5 A
Nennspannung	40 V RMS / V DC
Durchschlagspannung	500 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-25°C bis +85°C
Max.-Prozesstemperatur	230°C für 5 Sekunden
Leiterplattenanschluß	Einlöt
Ausrichtung zu PCB	Parallel
Industrie-Standard	USB A
Verpackung	Standard

