

Artikelnummer: **431-1-004-X-KS0**

Wire to Board Connector

Serie 431



Raster (mm)	2,54
Steckbar mit (von, bis)	0,64
Polzahl	4
Buchse / Stift	Buchse
Kodierung	ja
Verriegelung	Verrastung
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	3,0 A
Nennspannung	250 V RMS / V DC
Durchschlagspannung	1000 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Kontaktreihen	1
Montagekappen	Mit Bestückungshilfe, Mit Kapton Tape, Ohne Bestückungshilfe
Anschlussart	Crimp
AWG	22, 24, 26, 28
Verpackung	Standard
A	10,70
B	7,62



Artikelnummer: **431-1-004-X-KS0**

binder mpe GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
E-Mail: info@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **02.12.2025**, Internet: https://www.mpe-connector.de/de/produkte/wire-to-board-connector/buchsengehaeuse-254-mm-1/431-1#431-1-004-X-KS0