
Artikelnummer: **428-1-010-0-T-KS0**


Stiftleisten

Serie 428



Raster (mm)	2,54
Polzahl	10
Buchse / Stift	Stift
Kodierung	ja
Verriegelung	Verrastung
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Sn
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	3,0 A
Nennspannung	250 V RMS / V DC
Durchschlagspannung	500 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-25°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	230°C für 5 Sekunden
Leiterplattenanschluß	Einlöt
Ausrichtung zu PCB	Vertikal
Kontaktreihen	1
Verpackung	Standard
A	25,40
B	22,86





Artikelnummer: **428-1-010-0-T-KS0**

binder mpe GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
E-Mail: info@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **02.12.2025**, Internet: https://www.mpe-connector.de/de/produkte/stiftleisten/stiftleiste-mit-kodierung-und-verrastung-254-mm/428-1#428-1-010-0-T-KS0