



3 Jahre Garantie



In Frankreich geboren,
für Europa gemacht

THOMSON

Smart-TV
UHD 65UG5X15



Google TV



Hey Google



Google Cast

Dolby
AUDIO

prime video

NETFLIX



YouTube



Apple tv

DVB-T2/C/S2



tv.mythomson.com

Genießen Sie Top Filme und Serien in atemberaubender 4K-Ultra HD-Auflösung mit Zugriff auf alle Ihre Lieblings-Apps und-Dienste. Streamen Sie Inhalte von Ihrem Smartphone oder Tablet ganz einfach mit Google Cast.

65" UHD Google TV

Modellnummer

65UG5X15

DISPLAY

Bildschirmgröße (Zoll/cm)	65" / 164 cm
Bildschirmauflösung	3840 x 2160 (UHD)
Panel-Technologie-Typ	Direkte LED
Bildwiederholfrequenz (Hz)	60
CPU	ARM CA55 Quad-Core mit TEE 1,5 GHz
Bildmodi	Nutzer, Standard, Lebhaft, Sport, Film, Spiel, Energiesparen
HDR10	✓
Dolby Vision	-
Farbtiefe	10 Bit (1 Milliarde)
Betrachtungswinkel (°)	178/178
Dynamische Rauschunterdrückung	✓
Adaptives Deinterlacing	✓

AUDIO

Audio-Ausgangsleistung (W)	2 x 10
Dolby Audio	✓
Dolby Atmos	-
Digital Surround	✓
AV-Stereo	✓
Equalizer/Balance	✓

SMART TV

Smart OS	Google TV™
Speicher	2 GB RAM, 32 GB Flash
Sprachsteuerung	Google Assistant
WLAN	2,4 GHz + 5 GHz
Bluetooth	5.1
Google Cast	✓
Elektronischer Programmführer	✓
Medienwiedergabe	✓
Sat: DiSEqC	1.0 / 1.1 / 1.2
Ethernet/LAN	✓
S/DPDIF (koaxial/optisch)	1x optisch
Direktzugriffstasten auf Fernbedienung	YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, Favoriten-App-Taste, Live-TV

UNTERSTÜTZTE FORMAT

Video	3gp, avi, flv, mkv, mov, mp4, mpg, webm
Audio	aac, flac, mp3, wav
Bild	bmp, gif, jpg, png



ANSCHLÜSSE

HDMI-Anschlüsse insgesamt	3 (2.1)
HDMI eARC	✓ (HDMI 1)
HDMI CEC	✓
USB-Anschlüsse	2 (2.0)
AV-Eingang	✓
Unicable I / Unicable II	✓
Kopfhörer kompatibel	-

EMPfang

Triple Tuner	DVB-T/T2/C/S/S2
HbbTV	✓
CI+	✓
Kindersicherung	✓
Hotelmodus	✓
HEVC/H.265	✓

DESIGN

Rahmen	Rahmenlos
Stand/Standfuß	Standfuß
Farbe	Schwarz
Fernbedienung	Bluetooth, beleuchtete Tasten

ENERGIEVERBRAUCH

Energieklasse (SDR)	E
Energieverbrauch in kWh/1000h (SDR)	74
Energieklasse (HDR)	E
Energieverbrauch in kWh/1000 h (HDR)	75
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5
Strombedarf im vernetzten Standby-Modus	2
Eingangsbereich	AC 100-240 V, 50/60 Hz

LOGISTIK

Abmessungen mit Ständer (LxBxH) in mm	1445 x 296 x 882
Abmessungen ohne Standfuß (LxBxH) in mm	1445 x 80 x 828
Kartonabmessungen (LxBxH) in mm	1610 x 150 x 950
Nettogewicht (kg)	13.1
Bruttogewicht (kg)	18.3
Wandhalterung VESA (nicht inkl.)	200 x 300
EAN-Code	9120106663501

Beleuchtete Tasten

Sprachsteuerung

Lieblings-App

Profilwechsel



Änderungen vorbehalten. Aufgrund kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Design und Aussehen der Produkte ändern. Google TV ist der Name der Software dieses Geräts und eine Marke von Google LLC. Google, YouTube, Google Cast built-in und YouTube Music sind Marken von Google LLC. Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Die Verfügbarkeit von Diensten variiert je nach Land und Sprache. Netflix ist eine eingetragene Marke von Netflix, Inc. Netflix-Streaming-Mitgliedschaft erforderlich. Apple TV ist eine Marke von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern und Regionen. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories Licensing Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Disney+-Abonnement erforderlich, siehe Bedingungen unter <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney und seine verbundenen Unternehmen. ©2025 Amazon.com, Inc. oder seine verbundenen Unternehmen. Amazon, Prime Video und alle zugehörigen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. Es fallen Gebühren für die Amazon Prime-Mitgliedschaft oder Prime Video an. Weitere Informationen finden Sie unter primevideo.com/terms. Alle Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. © THOMSON und das THOMSON-Logo sind Marken der StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Österreich, contact@streamview.com – weitere Informationen unter www.thomson-brand.com.