

HP Klassik schwarz

Technische Daten

Modell:	HP Klassik
Spannung:	1/N/PE 230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart:	IPX4
Zu beheizende Fläche:	10 - 15 m²
Technik:	Keramikstrahler
Anschlusskabel:	185 cm
Anschlüsse:	Abisolierte Kabelenden
Einbauhöhe:	ab 1,80 m
Montage:	Wand & Decke



Artikelnummer	Format (cm)	Leistung (W)	Heizelemente	Gewicht (kg)	Farbe	Preis netto	Preis brutto
HPKS1950	75,9 x 9,5 x 17,1	1950	3 Keramikstrahler a 650 W	4,0	schwarz	402,52 €	479,00 €
HPKS1300	50,9 x 9,5 x 17,1	1300	2 Keramikstrahler a 650 W	3,0	schwarz	341,18 €	406,00 €
HPKS0650	26,0 x 9,5 x 17,1	650	1 Keramikstrahler a 650 W	1,7	schwarz	288,24 €	343,00 €

Artikelnummer	Modell	Format (cm)	Gewicht (kg)	Farbe	Preis netto €	Preis brutto €
14214	Deckenbügel	9,5 x 30,0	0,4 kg	Edelstahl blank, unbeschichtet	13,45 €	16,00 €

Dieses Produkt muss durch einen Regler ergänzt werden, um die verbindlichen Ökodesign-Anforderungen der EU-Verordnung 2024/1103 zu erfüllen. (S. 50 ff)